

50 Гц

Мощность, кВт (э)	Генераторная установка	Двигатель	Среднее эффективное давление, бар	Диаметр цилиндра, мм	Ход поршня, мм	Объём, л	Конструкция	об/мин
500	C500N5C	G9512	16,0	130	157	25	12 V	1500
995	C995N5C	QSK60 G	13,8	159	190	60	16 V	1500
1160	C1160N5C	QSK60G	16,0	159	190	60	16 V	1500
1200	C1200N5C	QSK60G	16,6	159	190	60	16 V	1500
1400	C1400N5C	QSK60G	19,4	159	190	60	16 V	1500
1540	C1540N5CC	QSK60G	21,2	159	190	60	16 V	1500
1540	C1540N5CB	QSV91G	14,0	180	200	91	18 V	1500
1750	C1750N5CB	QSV91G	16,0	180	200	91	18 V	1500
2000	C2000N5CB	QSV91G	18,2	180	200	91	18 V	1500
2000	C2000N5C	QSV91G	18,3	180	200	91	18 V	1500