


HOLSET[®]
TURBOCHARGERS

Turbocompressori Holset

Conoscere l'offerta Holset.




Quale turbo scegliere?

Holset® offre tre diverse tipologie di turbocompressore per soddisfare ogni esigenza e ogni tipo di budget del cliente. Qualsiasi opzione Holset voi scegliate, ognuna di queste assicura le migliori prestazioni e il massimo del valore aggiunto, riducendo i tempi di attesa e il rischio di rottura.

Confronto	Holset® originale nuovo	Holset® revisionato originale	Holset® revisionato	Turbo alternativo
Soluzione per il cliente	La migliore opzione a garanzia di prestazioni ottimali sulle nuove applicazioni	I prodotti revisionati sono la soluzione economicamente più vantaggiosa, che rispetta le specifiche del primo impianto (OE) con solo l'utilizzo di ricambi originali Holset	Riparazione e assistenza di alta qualità alla portata di tutti	Poca affidabilità e rischi connessi da evitare
Qualità del prodotto	Realizzati al 100% secondo le specifiche Holset con l'utilizzo di materiali di altissima qualità e le tecnologie più avanzate	Smontati in fabbrica, ripuliti, revisionati e testati per soddisfare le specifiche del primo impianto (OE)	Sostituzione affidabile dei componenti usurati con l'utilizzo di ricambi Holset nuovi e revisionati	Realizzati con componenti non necessariamente conformi ai requisiti Holset
Ricambi originali Holset	Sì	Sì	Sì	No
Disponibilità	Immediata	Immediata	Immediata per ridurre i tempi di attesa	Variabile
Resa	Incremento dell'8%*	Incremento dell'8%*	Variabile a seconda del turbocompressore	Nessun miglioramento rispetto al turbocompressore Holset*
Certificazione delle prestazioni	Sì	Sì	Specificata dal distributore locale Holset	No
Vantaggi economici	Abbattimento dei consumi di carburante*	<ul style="list-style-type: none"> Riduzione del costo fino al 30% rispetto ai prodotti originali nuovi Holset Abbattimento del consumo di carburante* 	<ul style="list-style-type: none"> Riduzione dei costi fino al 50%** Il risparmio di carburante varia a seconda del turbocompressore 	Risparmio a breve termine ma con il rischio di rottura a lungo termine
Restituzione dell'usato	Non richiesto	Obbligatorio	Specificata dal distributore locale Holset	Non richiesto
Garanzia	Garanzia standard Holset	Garanzia standard Holset	Specificata dal distributore locale Holset	Non garantita da Holset

*In base ai test comparativi eseguiti su un turbocompressore Holset HX50 rispetto a un turbo di marca "alternativa/Will Fit" montato su un'applicazione equipaggiata con lo stesso modello di turbo Holset HX50 originale. **Il prezzo è determinato dal distributore autorizzato Holset.



Rischi potenziali dei turbocompressori alternativi:

(basato su test interni)

- ⚠ Minor durata
- ⚠ Ridotto risparmio di carburante e prestazioni inferiori
- ⚠ Problemi di trafilamento olio/rischio di danni ai componenti connessi al turbocompressore
- ⚠ Costi aggiuntivi per la riparazione/sostituzione dei ricambi durante il ciclo di vita del motore
- ⚠ Girante compressore non equilibrata secondo i requisiti Holset®
- ⚠ Possibile aumento della rumorosità e usura anticipata dei cuscinetti
- ⚠ Compatibilità con il motore non garantita
- ⚠ Rischio di danni ai componenti collegati a causa della presenza di corpi estranei



Cummins Inc.
Box 3005
Columbus, IN 47202-3005
U.S.A.

Telefono: 1-800-CUMMINS™ (1-800-286-6467)
Sito Internet: cummins.com

[Twitter.com/CumminsEngines](https://twitter.com/CumminsEngines)
[Youtube.com/CumminsEngines](https://youtube.com/CumminsEngines)

Pubblicazione n. 5544125 A4 Stampato 5/18
© 2018 Cummins Inc. Tutti i diritti riservati.
Holset e il logo Holset sono marchi Cummins Inc.
e delle sue affiliate, registrate in varie giurisdizioni

www.cummins.com/holset-reman