




Turbocompresores Holset

Conozca la variedad de opciones de Holset




¿Cuál es el mejor turbocompresor para sus necesidades?

Holset® dispone de tres opciones para turbocompresores diferentes que se adaptan a las necesidades y el presupuesto de todos los clientes. Pero, independientemente de la opción de Holset que elija, disfrutará de mejor rendimiento y valor con menos tiempo de inactividad y menor riesgo de que se produzcan averías.

Comparación	Holset® genuino nuevo	Holset® genuino remanufacturado	Piezas reconstruidas de Holset®	Turbos "Will-Fit"
Solución para el cliente	La mejor opción para garantizar el rendimiento máximo en los equipos nuevos	Solución rentable, refabricada* según las especificaciones del equipo original (OE) empleando solo piezas genuinas de Holset®	Solución de mantenimiento y reparación de alta calidad que se adapta a todos los presupuestos	Fiabilidad indeterminada y riesgo que no vale la pena asumir
Calidad del producto	Fabricado al 100 % de acuerdo con las especificaciones de Holset, los materiales de la más alta calidad y las innovaciones más modernas	Se desmonta, limpia, restaura y prueba en fábrica para cumplir con las especificaciones originales del equipo original (OE)	Sustitución fiable de componentes gastados utilizando piezas nuevas y remanufacturadas de Holset	Fabricado con componentes que pueden no cumplir con las especificaciones de Holset®
Piezas genuinas de Holset	Sí	Sí	Sí	No
Tiempo de actividad	Inmediatamente	Inmediatamente	Entre inmediatamente y un breve tiempo de espera	Varía
Eficiencia del tratamiento de aire	8 % mejor*	8 % mejor*	Varía por unidad	No es mejor que Holset®
Verificación del rendimiento	Sí	Sí	Especificado por el distribuidor local de Holset	No
Ahorro de costos	Mayor ahorro de combustible*	- Costo inicial hasta un 30 % menor que Holset® genuino nuevo - Mayor ahorro de combustible*	- Costo hasta un 50 % menor** - El ahorro de combustible varía por unidad	Ahorro a corto plazo pero con el riesgo de averías a largo plazo
Devolución básica	Ninguna obligatoria	Obligatoria	Especificado por el distribuidor local de Holset	Ninguna obligatoria
Garantía	Garantía estándar de Holset	Garantía estándar de Holset	Especificado por el distribuidor local de Holset	No la cubre Holset

*Se basa en pruebas comparativas de Holset HX50 y un turbocompresor comparable de marca "Will-Fit" que se encuentra en una aplicación que utiliza el mismo modelo que el turbocompresor Holset HX50 original.

**El distribuidor autorizado de Holset determina el precio.



Posibles riesgos de los turbocom- presores Will-Fit

(basado en pruebas internas)

- ⚠ Ciclo de vida mas corto
- ⚠ Menos ahorro de combustible y rendimiento
- ⚠ Problemas de gases y daños potenciales en piezas situadas en tramos posteriores
- ⚠ Costo mayor de reparaciones/sustituciones durante la vida útil del motor
- ⚠ Rueda del compresor no equilibrada según las especificaciones de Holset®
- ⚠ Posible aumento del ruido y mayor fatiga de los cojinetes
- ⚠ Integración poco precisa con el motor
- ⚠ Riesgo de daño en piezas de tramos posteriores debido a restos de objetos extraños



Cummins Inc.
Box 3005
Columbus, IN 47202-3005
EE. UU.

Teléfono: 1-800-CUMMINS™ (1-800-286-6467)
Internet: cummins.com

[Twitter.com/CumminsEngines](https://twitter.com/CumminsEngines)
[YouTube.com/CumminsEngines](https://www.youtube.com/CumminsEngines)

Boletín 5544107 Impreso en EE. UU. 5/18
©2018 Cummins. Todos los derechos reservados.
Holset y el logotipo de Holset son marcas comerciales de
Cummins Inc y sus filiales, registradas en varias jurisdicciones.

www.cummins.com/holset-reman